



Draaimoment-uitschakelschroevendraaier met ParameterControl Haakse staafschroevendraaier, Type: 71126260



Bestelgegevens

Bestelnummer	071120 71126260
GTIN	4014586883830
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

FEIN ACCU TEC uitschakelschroevendraaiers zijn ontworpen voor de hoogste eisen die worden gesteld aan **nauwkeurige schroefverbindingen in de serieproductie.**

- **Borstelloze EC-motoren met een vele malen hogere standtijd en maximaal 80% lagere onderhoudskosten.**
- **Vertraagd opnieuw inschakelen na het vastschroeven om 'nastoten' te voorkomen.**
- **Blokkering tegen opnieuw inschakelen indien de acculading niet voldoende is voor het schroeven.**
- **Geringe aanhaaltoleranties voor hoge kwaliteit van de schroefverbindingen.**
- **Gelijk blijvend exacte aanhaalmomenten onafhankelijk van de schroefsituatie.**
- **Ijkbare schroevendraaiers, CmK-waarde > 1,67 bij $\pm 10\%$ (met betrekking tot 6 Sigma) volgens ISO 5393 VDI/ VDE 2647.**

Het losdraaimoment ligt 25% boven het aanhaalmoment.

Draaimoment-uitschakelschroevendraaier met ParameterControl voor eenvoudige en individuele programmering op de pc met gebruik van een programmeeradapter (nr. 071135 maat 92604163).

Vrij te programmeren parameters: Toerental, draairichting, draaihoek, draaimomentdrempel en tijd.

Maximaal 5 programmastappen. Exacte aanpassing aan de desbetreffende schroefsituatie.

Einduitschakeling door mechanische koppeling. Ideaal voor proces- en tijdoptimalisatie.

Uitschakelschroevendraaier voor Li-ion-accu. Onderhoudsvrij tot 500.000 keer schroeven.

Levering:

De schroefmachine wordt geleverd **zonder accu, lader, instelgereedschap en hoekkop**. Accu, lader, instelgereedschap en hoekkop a.u.b. doelgericht voor het apparaat erbij bestellen.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende accu's en laders nr. 073832 e.v.

Zie voor draaimomenttesters nr. 654300 e.v.

Zie voor draaimoment-/draaihoeksensoren nr. 654381.

Kalibratieservice op aanvraag.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	ASW 18-30 PC
Toerentalbereik	30 - 420 min ⁻¹
Gewicht inclusief accu	1,7 kg
Motortype	Borstelloze EC-motor
Draaimomentbereik	12 - 30 Nm
Accuspanning	12 V
Accuspanning	18 V
Uitvoering	Haakse staafschroevendraaier
geschikte hoekkop	071133 15010
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 12 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 18 V
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Schroefmachine

Accessoires

ACCU TEC-instelgereedschap Type ESTW	071119 ESTW
Elektronische momentsleuteltester'TTT'	654340
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073835 FE18
Programmeeradapter Type 92604163	071135 92604163