

KÄRCHER**Nat- en droogzuiger, Artikelomschrijving producent: NT30TEL****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078521 NT30TEL
GTIN	4054278046006
Artikelklasse	07C

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachtige universele **nat- en droogzuigers** met hoog zuigvermogen en compacte constructie, slang- en accessoirehouder aan het apparaat. **Automatische uitschakeling** bij het bereiken van de maximale vulhoogte van het reservoir.

- **Vouwfilter maakt nat- en droogzuigen zonder filteruitname mogelijk.**
- **Het automatische filterreinigingssysteem Tact maakt werken zonder onderbreking mogelijk, tegen geringe onderhoudskosten en een lange levensduur van het filter.**
- **Dankzij de centrale draaischakelaar kan er gemakkelijk tussen de zuigprogramma's worden geschakeld.**
- **Het bovenliggende grote vlakgevouwen eco-filter maakt nat- en droogzuigen zonder filteruitname mogelijk.**
- **Dankzij de centrale draaischakelaar kan er gemakkelijk tussen de zuigprogramma's worden geschakeld.**
- **Met traploze toerentalregeling en antistatisch systeem (aarding tot de zuigslangaansluiting).**
- **Bovendien met contactdoos voor het aansluiten van een elektrisch apparaat (maximaal 2200 W). De inschakelautomatiek start de zuiger bij de inschakeling van het elektrische apparaat. Uitschakelvertraging 15 seconden.**
- **De nieuwe gereedschapsmof zorgt voor een optimale verbinding met het elektrische gereedschap. Regeling van de zuigkracht via draairing op het basisdeel van de mof.**

- **Het automatische filterreinigingssysteem Tact maakt werken zonder onderbreking mogelijk, tegen geringe onderhoudskosten en een lange levensduur van het filter.**
- **Robuust reservoir van 30 liter met bumper en metalen zwenkwielen.**

Levering:

Inclusief zuigslang met bocht, metalen zuigbuis 2x0,5 m, vloer- en voegenzuigmond, vlakgevouwen of papieren filter.

Opmerking:

Voor oliën en oliehoudende media industriële zuiger nr. 078522 gebruiken.

Technische beschrijving

Breedte	370 mm
Vacuüm	254 mbar
Geluidsproductie	69 dB(A)
Filterreiniging	Tact automatische filterreiniging
Wattage	1380 W
Zuigslanglengte	4 m
Antistatisch systeem	ja
Nominale aansluitwijdte	35 mm
Stofklasse – zuiger	L
Gewicht	14 kg
Luchtvolumestroom	74 l/s
Aantal turbines	1
Kabellengte	7,5 m
Inschakelautomaat	ja
Fabrikantnummer	NT 30/1 Tact Te L *
Inhoud van de bak	30 l
Hoogte	580 mm
Lengte	560 mm
Filtersysteem	Vlakgevouwen eco-filter
Bijzonderheid	Robuust reservoir met bumper
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Nat- en droogzuiger

Accessoires

Filterzakken, set5-delig Geschikt voor zuigertype NT30	072808 NT30
Vlakgevouwen filter Geschikt voor zuigertype NT30	072809 NT30