

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Penseelborstel RVS-draad 0,30 mm, Type: 29X22****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574600 29X22
GTIN	4017359006900
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, in stalen huls geperst, **stift-Ø 6 mm.**

**Toepassing:**

Op rechte slijpers, machines met flexibele as en handboormachines. Voor het reinigen en afbramen van moeilijk toegankelijke plaatsen.

**Technische beschrijving**

Klemdeellengte L <sub>2</sub>	22 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	30 mm
Klemdeel-Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Maximaal toerental	18000 min <sup>-1</sup>
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	25 mm
Totale lengte L	68 mm
Producttype	Penseelborstel

