

## Lastarm, star, Basislengte m / draagvermogen t: 2,4/2,5



### Bestelgegevens

Bestelnummer	919973 2,4/2,5
GTIN	4052462012813
Artikelklasse	94B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Lastarmen vergroten het bereik van de vorkheftruck. Stabiele staalconstructie met vorkkokers voor vorktanden. Ook geschikt voor stapelaars. Kettingborging tegen onbedoeld wegglijden en een lasthaak. Starre uitvoering met 3 mogelijke haakposities.

#### Kleur:

Naar keuze lichtblauw, RAL 5012, geeloranje, RAL 2000, vuurrood, RAL 3000, resedagroen, RAL 6011, muisgrijs, RAL 7005 **gelakt**.

#### Opmerking:

Let op het draagvermogen van de vorkheftruck!

### Technische beschrijving

Breedte	600 mm
Basislengte	2400 mm
Inwendige afmeting vorkkokers breedte	220 mm
Belastbaarheid bij het buitenste oog	250 kg
Maximale belastbaarheid	2500 kg
Gewicht	88 kg
Inwendige afmeting vorkkokers hoogte	80 mm
Vorkkokerafstand	160 mm
Kleuren	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Producttype

Lastarm