

## Lastarm, uitschuifbaar, Basislengte m / draagvermogen t: 1,6/1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	919974 1,6/1
GTIN	4052462012936
Artikelklasse	94B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Lastarmen vergroten het bereik van de vorkheftruck. Stabiele staalconstructie met vorkkokers voor vorktanden. Ook geschikt voor stapelaars. Kettingborging tegen onbedoeld wegglijden en een lasthaak. Uitschuifbaar met 7 mogelijke haakposities. Elke positie met pen geborgd. Neiging 25°. Met steunpoten, onderschuifhoogte 100 mm.

#### Kleur:

Naar keuze lichtblauw, RAL 5012, geeloranje, RAL 2000, vuurrood, RAL 3000, resedagroen, RAL 6011, muisgrijs, RAL 7005 **gelakt**.

#### Opmerking:

Let op het draagvermogen van de vorkheftruck!

### Technische beschrijving

Breedte	600 mm
Basislengte	1600 mm
Lengte uitgeschoven	2500 mm
Inwendige afmeting vorkkokers breedte	220 mm
Belastbaarheid bij het buitenste oog	125 kg
Maximale belastbaarheid	1000 kg
Gewicht	55 kg

Inwendige afmeting vorkkokers hoogte	80 mm
Vorkkokerafstand	160 mm
Kleuren	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Producttype	Lastarm