

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde miniatuurborstel Staaldraad 0,10 mm, Borstel-Ø D1×borstelbreedte: 19X2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574930 19X2
GTIN	4017359289402
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:****Schacht-Ø 3 mm.****Toepassing:**

Bewerken van precisiewerkstukken, kleine oppervlakken en moeilijk toegankelijke plaatsen.

Technische beschrijving

Lengte borsteldeel H ₁	5 mm
Borsteldraaddikte	0,1 mm
Borstel-Ø D ₁	19 mm
Maximaal toerental	12000 min ⁻¹
Borstelbreedte	2 mm
Schacht-Ø D _s	3 mm
Bezettingsmateriaal	Staaldraad
Typisch gebruik	Reinigen, afbramen
Draaiing van draaddelen	gegolfd
Producttype	Ronde borstel

