

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Penseelborstel Staaldraad 0,30 mm, Type: 10X80****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574500 10X80
GTIN	4017359006931
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, in stalen huls geperst, **stift-Ø 6 mm.**

Toepassing:

Op rechte slijpers, machines met flexibele as en handboormachines. Voor het reinigen en afbramen van moeilijk toegankelijke plaatsen.

Technische beschrijving

Lengte borsteldeel H ₁	20 mm
Klemdeellengte L ₂	80 mm
Klemdeel-Ø D ₂	10 mm
Borstel-Ø D ₁	12 mm
Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Totale lengte L	120 mm
Producttype	Penseelborstel