

**Garant****Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614800 15
GTIN	4045197160256
Artikelklasse	61B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.  
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Sleutellengte L: 200 mm

Bekbreedte b: 33,4 mm

Bekhoogte h<sub>1</sub>: 6,9 mm

Ringhoogte h<sub>2</sub>: 10 mm

Ring-Ø D: 28,9 mm

Ratel-draaimomentbelasting: 200 Nm

**Technische beschrijving**

Ring-Ø D	28,9 mm
Sleutellengte L	200 mm
Ringhoogte h <sub>2</sub>	10 mm
Ratel-draaimomentbelasting	200 Nm
Bekbreedte b	33,4 mm
Bekhoogte h <sub>1</sub>	6,9 mm
Sleutelwijdte	15 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden

Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel