

Heftafel, Belastbaarheid: 500kg



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 919992 500 |
| GTIN | 4050939066208 |
| Artikelklasse | 08Y |

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel scharend onderstel met een platform van glad plaatstaal. Voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden, zoals het heffen en laten zakken van **zware** lasten, gepalletiseerde goederen en draadboxen, en voor nivellering van materiaal bij aanbrenging op machines. Ergonomisch werk dankzij traploze, hydraulische hoogteverstelling. Veilige en ongevaarlijke bediening via drukschakelaar met de functies omhoog/omlaag in dodemansschakeling en nood-uit. Overbelastingsbeveiliging door ingebouwde drukbegrenzingsklep. Optimale veiligheid tijdens gebruik en onderhoud dankzij geïntegreerde leidingbreukafsluiter en onderhoudssteunen.

Norm:

DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.

Opmerking:

- **Omgevingstemperatuur binnenlocaties van 0 °C tot 40 °C.**
- **Vóór ingebruikname moeten inbouw en elektrische aansluitingen worden gecontroleerd door een deskundige.**
- **Controleer de aanwezige vloeromstandigheden met betrekking tot het totaalgewicht van de heftafel.**

Technische beschrijving

| | |
|---------|--------|
| Breedte | 800 mm |
|---------|--------|

| | |
|--------------------|----------------|
| Belastbaarheid | 500 kg |
| Gewicht | 160 kg |
| Hoogte C | 190 mm |
| Hefhoogte H | 820 mm |
| Heftijd | 15 s |
| Lengte L | 1300 mm |
| Netspanning | 400 V |
| Netfrequentie | 50 Hz |
| Energievoorziening | Netvoeding |
| Producttype | Schaarheftafel |