

## Heftafel, Belastbaarheid: 1000kg



### Bestelgegevens

Bestelnummer	919992 1000
GTIN	4050939066215
Artikelklasse	08Y

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Stabiel scharend onderstel met een platform van glad plaatstaal. Voor veelzijdige toepassingsmogelijkheden, zoals het heffen en laten zakken van **zware** lasten, gepalletiseerde goederen en draadboxen, en voor nivellering van materiaal bij aanbrenging op machines. Ergonomisch werk dankzij traploze, hydraulische hoogteverstelling. Veilige en ongevaarlijke bediening via drukschakelaar met de functies omhoog/omlaag in dodemansschakeling en nood-uit. Overbelastingsbeveiliging door ingebouwde drukbegrenzingsklep. Optimale veiligheid tijdens gebruik en onderhoud dankzij geïntegreerde leidingbreukafsluiter en onderhoudssteunen.

#### Norm:

**DIN EN 1570-1; EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und UVV-Vorschriften.**

#### Opmerking:

- **Omgevingstemperatuur binnenlocaties van 0 °C tot 40 °C.**
- **Vóór ingebruikname moeten inbouw en elektrische aansluitingen worden gecontroleerd door een deskundige.**
- **Controleer de aanwezige vloeromstandigheden met betrekking tot het totaalgewicht van de heftafel.**

### Technische beschrijving

Breedte	800 mm
---------	--------

Belastbaarheid	1000 kg
Gewicht	220 kg
Hoogte C	190 mm
Hefhoogte H	820 mm
Heftijd	25 s
Lengte L	1300 mm
Netspanning	400 V
Netfrequentie	50 Hz
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Schaarheftafel