

## ejendals

### Handschoenen, paar, ongevoerd Tegera® 6614, Handschoenmaat: 11



#### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 094386 11     |
| GTIN          | 7340118315881 |
| Artikelklasse | 04R           |

#### Omschrijving

**Uitvoering:**

**Tegera® 6614.** Leren handschoen van **volnerf rundleder** voor fijnmechanische werkzaamheden. Bestand tegen **contactwarmte tot 100 °C**. Met **olie- en waterafstotende coating** in de handpalm.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

#### Technische beschrijving

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Handschoenmaat        | 11                  |
| Beschermingscategorie | Categorie II        |
| Handschoentype        | Driver-handschoenen |
| Inhoud                | 6                   |
| Dragermateriaal       | Rundleder           |

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Coatingvariant    | geen coating                  |
| Materiaal         | Rundervolleder                |
| Contacthitte tot  | 100 °C                        |
| EN 388            | 3011X                         |
| EN 407            | X1XXXX                        |
| Toepassing        | meerdere keren te gebruiken   |
| Toepassingsgebied | Allround                      |
| Kleur             | zwart / grijs                 |
| Producttype       | Rundsplitlederen handschoenen |