

ejendals

Handschoenen, paar, ongevoerd Tegera® 6614, Handschoenmaat: 8



Bestelgegevens

Bestelnummer	094386 8
GTIN	7340118315966
Artikelklasse	04R

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 6614. Leren handschoen van **volnerf rundleder** voor fijnmechanische werkzaamheden. Bestand tegen **contactwarmte tot 100 °C**. Met **olie- en waterafstotende coating** in de handpalm.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	8
Handschoentype	Driver-handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Inhoud	6
Dragermateriaal	Rundleder

Coatingvariant	geen coating
Materiaal	Rundervolleder
Contacthitte tot	100 °C
EN 388	3011X
EN 407	X1XXXX
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	zwart / grijs
Producttype	Rundsplitlederen handschoenen