

ejendals

Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar Tegera® 118a, Handschoenmaat: 9



Bestelgegevens

Bestelnummer	094127 9
GTIN	7340118312828
Artikelklasse	04R

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 118a. Allround handschoenen voor lassers van generfd rundersplitleder en volnerf geitenleder. Met **versterkte wijsvinger**. Bestand tegen **contactwarmte tot 100 °C**. Ongevoerd.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	9
Handschoentype	Lashandschoenen
Beschermingscategorie	Categorie III
Handschoeneigenschap	Vlamwerend niveau 4
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Lengte	310 mm

Dragermateriaal	Volnerf geitenleder, splitnerf runderleder
Coatingvariant	geen coating
Inhoud	12
Materiaal	Volnerf geitenleder, generfd rundsplitleder
Toepassingsgebied	Allround
Toepassingsgebied	Heavy Duty
Contacthitte tot	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Type B
Lasmethode	MIG/MAG
Kleur	geel / wit
Norm	EN 407
Producttype	Lashandschoenen