

ejendals

Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar Tegera® 11CVA, Handschoenmaat: 11



Bestelgegevens

Bestelnummer	094125 11
GTIN	7340118312668
Artikelklasse	04R

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 11 CVA. Waterafstotende allround-handschoen voor lassers van zeer hoogwaardig volnerf geitenleder. Met versterkte naden en boorden. Bestand tegen **contactwarmte tot 100 °C**.

Chroomvrij.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	11
Beschermingscategorie	Categorie III
Handschoentype	Lashandschoenen
Handschoeneigenschap	Vlamwerend niveau 4
Toepassing	meerdere keren te gebruiken

Lengte	320 mm
Dragermateriaal	Volnerf geitenleder
Coatingvariant	geen coating
Inhoud	12
Materiaal	Volnerf geitenleder
Toepassingsgebied	Heavy Duty
Contacthitte tot	100 °C
EN 388	3121X
EN 407	412X4X
EN 12477	Type B
Lasmethode	WIG
Kleur	geel / wit
Norm	EN 407
Producttype	Lashandschoenen