



## Handschoenen, paar Rundvolleder, Handschoenmaat: 12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	094055 12
GTIN	4045197890412
Artikelklasse	02H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Handschoen van leder** voor gebruik bij mechanische risico's. Met **stabiele dubbele naad** en rubbergecoate manchet. Door het **robuuste bovenmateriaal** is de handschoen bijzonder duurzaam. Wijsvinger volledig van leer.

**Katoenen binnenvoering** uitsluitend in de handpalm.

#### Uitvoering promotietekst:

**Katoenen binnenvoering** uitsluitend in de handpalm. **Hoogwaardige handschoen van rundervolleder**, voor gebruik bij mechanische risico's. Met **stabiele dubbele naad** en rubbergecoate manchet. Door het **robuuste bovenmateriaal** is de handschoen bijzonder duurzaam. Wijsvinger volledig van leer.

#### Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

#### Opmerking promotietekst:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

### Technische beschrijving

Handschoenmaat	12
Handschoentype	Volledig rundlederen handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Inhoud	12
Dragermateriaal	Rundleder
Handschoeneigenschap	latexvrij
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Coatingvariant	geen coating
Gewicht	180 g
Materiaal	Rundvolleder
Lengte	260 mm
Dikte	1
EN 388	3133X
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Toepassingsgebied	Heavy Duty
Kleur	wit
Producttype	Rundsplitlederen handschoenen