

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614800 16
GTIN	4045197160263
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.

Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Sleutellengte L: 216 mm

Bekbreedte b: 34 mm

Bekhoogte h₁: 7,1 mm

Ringhoogte h₂: 10,6 mm

Ring-Ø D: 30,3 mm

Ratel-draaimomentbelasting: 250 Nm

Technische beschrijving

Ratel-draaimomentbelasting	250 Nm
Sleutelwijdte	16 mm
Bekhoogte h ₁	7,1 mm
Ringhoogte h ₂	10,6 mm
Sleutellengte L	216 mm
Ring-Ø D	30,3 mm
Bekbreedte b	34 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden

Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel