

Binnenborstel NOVOFLEX-B Korrel SiC120, Type: 8



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 574490 8 |
| GTIN | 4013349526748 |
| Artikelklasse | 57L |

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfcentrerende binnenborstel bezet met flexibele **siliciumcarbidekogels**. Totale lengte 200 mm.

Toepassing:

Voor **afschuinen, eindbewerking van oppervlakken** en **hoonwerkzaamheden**.

Maakt **gelijkmatig fijngeslepen oppervlakken** met hoog draagtaandeel. Toepassing op handboormachines en staande machines. Aanbevolen toerental 350 – 700 min⁻¹, contacttijd 20 – 40 seconden.

Opmerking:

Niet droog, maar met slijpolie nr. 084205 gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Werklengte L ₃ | 50 mm |
| Borstel-Ø D ₁ | 9 mm |
| Geschikt voor boring-Ø | 7,1 - 8 mm |
| Schacht-Ø D ₅ | 3,6 mm |
| Serie | NOVOFLEX-B |
| Bezettingmateriaal | Siliciumcarbide |
| Slijpmiddelaanduiding | SiC |
| Korrelgrootte | 120 |
| Aanbevolen toerental | 350 - 700 min ⁻¹ |
| Producttype | Binnenborstel |

Accessoires

Hoogrendement-snijolie, zonder minerale olieUV 80
Inhoud 0,25 l

084205 0,25

Hoogrendement-snijolie, zonder minerale olieUV 80
Inhoud 5 l

084205 5

Hoogrendement-snijolie, zonder minerale olieUV 80
Inhoud 20 l

084205 20