

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614800 8
GTIN	4045197160188
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.

Sleutellengte L: 136 mm

Bekbreedte b: 18 mm

Bekhoogte h₁: 5 mm

Ringhoogte h₂: 7 mm

Ring-Ø D: 17,5 mm

Ratel-draaimomentbelasting: 30 Nm

Technische beschrijving

Sleutellengte L	136 mm
Sleutelwijdte	8 mm
Bekbreedte b	18 mm
Ring-Ø D	17,5 mm
Bekhoogte h ₁	5 mm
Ratel-draaimomentbelasting	30 Nm
Ringhoogte h ₂	7 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden

Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel