

**Handschoenen, paar KX-10 OBSIDIAN, Handschoenmaat: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094319 8
GTIN	6942542968643
Artikelklasse	02H

Omschrijving**Uitvoering:**

Zit perfect en betrouwbaar dankzij de klittenbandsluiting.

Nauwsluitende en lichte snijbestendige handschoenen van klasse 5 met een gemengde coating van polyurethaan en nitril voor een goede grip.

- **Naadloos materiaal van HPPE met 18-gauge breitechnologie.**
- **Verstevigde duimkromming voor verhoging van de houdbaarheid.**
- **Elastische gebreide manchetten.**

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	8
Serie	KX
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Snijbestendige handschoenen

Inhoud	1
Wassen	40 °C Bonte was
Drogen	aan de lucht drogen
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	Klittenbandsluiting
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Handschoeneigenschap	verstevigde duimkromming
EN 388:2003	4542
EN 388:2016	4X42C
Dragermateriaal	HPPE
Coating	PU op waterbasis / nitril
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Toepassingsgebied	Precisie
Lengte	255 mm
Kleur	zwart / grijs
Breitechnologie	18G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	C
Producttype	Universele handschoenen