

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 17mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614800 17
GTIN	4045197160270
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Sleutellengte L: 233 mm

Bekbreedte b: 36,6 mm

Bekhoogte h₁: 7,9 mm

Ringhoogte h₂: 10,9 mm

Ring-Ø D: 33,3 mm

Ratel-draaimomentbelasting: 270 Nm

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	17 mm
Sleutellengte L	233 mm
Bekhoogte h ₁	7,9 mm
Ring-Ø D	33,3 mm
Bekbreedte b	36,6 mm
Ringhoogte h ₂	10,9 mm
Ratel-draaimomentbelasting	270 Nm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden

Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel