

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Penseelborstel met gedraaide draad staaldraad, Borstel-Ø D1×
borsteldraaddikte: 22X0,25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574800 22X0,25
GTIN	4017359019245
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Glad, **gedraaid** draad, geperst in stalen huls, **schacht-Ø 6 mm**, gelijkmatige draaddichtheid, uiterst slijtbestendig.

Toepassing:

Voor het ontbramen, het verwijderen van slakken en voor alle middelzware tot zware borstelwerkzaamheden.

De **borstel gaat afhankelijk van het toerental meer of minder ver open en kan daardoor ook in krappe ruimtes** komen, bijvoorbeeld aan de binnenzijde van behuizingen.

Technische beschrijving

Aantal gedraaide draaddelen	8
Borstel-Ø D ₁	22 mm
Maximaal toerental	20000 min ⁻¹
Borsteldraaddikte	0,25 mm
Lengte borsteldeel H ₁	28 mm
Schacht-Ø D _s	6 mm
Bezettingmateriaal	Staaldraad
Draaiing van draaddelen	linksom gedraaid

Producttype

Penseelborstel