

Ansell**Handschoenen, paar HyFlex® 11-937, Handschoenmaat: 9****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094486 9
GTIN	10076490449794
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

HyFlex® 11-937. Lichte handschoen met zeer goede combinatie van snijbescherming, olieafstotendheid en een verhoogde sterkte. Dubbele coating van polyurethaan en nitrilschuim voor een goede grip. Met **18-gauge breitechnologie** en vezels volgens Dyneema®-Diamond-technologie.

Uitvoering promotietekst:

HyFlex® 11-937. Lichte handschoen met zeer goede combinatie van snijbescherming, olieafstotendheid en een verhoogde sterkte.

- **Dubbele coating van polyurethaan en nitrilschuim voor een goede grip.**
- **Met 18-gauge breitechnologie en vezels volgens Dyneema®-Diamond-technologie.**
- **Voor gebruik bij precisiewerkzaamheden.**
- **Kleur: grijs/zwart**

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Opmerking promotietekst:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan

Technische beschrijving

Handschoenmaat	9
Serie	HyFlex®
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	verstevigde duimkromming
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Breitechnologie	18G
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Dragermateriaal	Dyneema®
Coating	PU/nitrilschuim
Materiaal	Nitrilschuim
Coatingvariant	3/4-coating
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	grijs / zwart
Gewicht	28 g
Lengte	212 mm
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	B
Producttype	Snijbestendige handschoenen

