



## Handschoenen, paar KryTech 580, Handschoenmaat: 8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	094468 8
GTIN	3245425804186
Artikelklasse	06D

### Omschrijving

**Uitvoering:**

KryTech 580 Grip&Proof. Voor gevoelige werkzaamheden in licht met olie besmeurde en vuile werkomgevingen. Effectieve grip in oliebesmeurde en vette omgevingen dankzij de **Grip&Proof**-technologie. Lange gebruiksduur door oliebestendigheid en wasbaar materiaal. Bijzonder geschikt voor bewerking van werkstukken met snijolie, omgang met oliebesmeurde platen en machineonderdelen, evenals voor snij-, stans- en stempelwerkzaamheden.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

### Technische beschrijving

Handschoenmaat	8
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II

Inhoud	45
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
Handschoeneigenschap	latexvrij
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342B
Dragermateriaal	PEHD
Coating	Nitril
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	zwart / grijs
Lengte	230 - 280 mm
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	B
Producttype	Snijbestendige handschoenen