

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Penseelborstel Staaldraad 0,30 mm, Type: 29X22****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574500 29X22
GTIN	4017359006887
Artikelklasse	57L

Omschrijving**Uitvoering:**

Gegolfde speciaaldraadkwaliteiten, in stalen huls geperst, **stift-Ø 6 mm.**

Toepassing:

Op rechte slijpers, machines met flexibele as en handboormachines. Voor het reinigen en afbramen van moeilijk toegankelijke plaatsen.

Technische beschrijving

Lengte borsteldeel H ₁	25 mm
Maximaal toerental	18000 min ⁻¹
Klemdeellengte L ₂	22 mm
Klemdeel-Ø D ₂	29 mm
Borstel-Ø D ₁	30 mm
Totale lengte L	68 mm
Producttype	Penseelborstel

