

**Garant****Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614800 9
GTIN	4045197160195
Artikelklasse	61B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.  
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Sleutellengte L: 143 mm

Bekbreedte b: 19,3 mm

Bekhoogte h<sub>1</sub>: 5 mm

Ringhoogte h<sub>2</sub>: 7,6 mm

Ring-Ø D: 19 mm

Ratel-draaimomentbelasting: 40 Nm

**Technische beschrijving**

Ringhoogte h <sub>2</sub>	7,6 mm
Sleutellengte L	143 mm
Sleutelwijdte	9 mm
Bekhoogte h <sub>1</sub>	5 mm
Ring-Ø D	19 mm
Ratel-draaimomentbelasting	40 Nm
Bekbreedte b	19,3 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden

Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel