

## ejendals

### Koudebeschermingshandschoenen, paar Tegera® 296, Handschoenmaat: 8



## Bestelgegevens

Bestelnummer	094822 8
GTIN	7392626058125
Artikelklasse	04R

## Omschrijving

### Uitvoering:

**Tegera® 296. Gevoerde koudebeschermingshandschoen** van volnerf rundleder met **wind- en waterdichte handrug**. De **extra lange uitvoering** zorgt voor een grote warmte-isolatie en aangenaam draagcomfort. Binnenvoering van **Thinsulate®-materiaal**. Met versterkte vingers.

### Uitvoering promotietekst:

**Tegera® 296. Gevoerde koudebeschermingshandschoen** van volnerf rundleder met **wind- en waterdichte handrug**. De **extra lange uitvoering** zorgt voor een grote warmte-isolatie en aangenaam draagcomfort. Binnenvoering van **Thinsulate®-materiaal**. Met versterkte vingers.

### Toepassing:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

### Toepassing promotietekst:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

### Norm:

EN 388; EN 511

### Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

### Opmerking promotietekst:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

## Technische beschrijving

Handschoenmaat	8
Handschoentype	Koudebeschermingshandschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Inhoud	6
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Toepassingsgebied	Heavy Duty
Toepassingsgebied	Allround
Norm	EN 511
Lengte	255 mm
AQL	0,7
EN 388	2122X
EN 511	231
Dragermateriaal	Volnerf rundleder
Coating	Neopreen
Coatingvariant	geen coating
Kleur	wit / zwart
Producttype	Koudebeschermingshandschoenen