

**Ansell****Handschoenen, paar HyFlex® 11-735, Handschoenmaat: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094566 8
GTIN	10076490052987
Artikelklasse	04P

**Omschrijving****Uitvoering:**

HyFlex® 11-735. De handschoen combineert hoge snijbescherming met een goede pasvorm en hoge flexibiliteit. De handpalm is voorzien van een vuilafstotende polyurethaancoating met goede grip, de rug is ademend uitgevoerd. Bijzonder geschikt voor montage van scherpe onderdelen in een droge of licht met olie besmeurde werkomgeving.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Handschoenmaat	8
Serie	HyFlex®
Handschoentype	Snijbestendige handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II

Inhoud	12
Breitechnologie	10G
EN 388	4X43C
Dragermateriaal	INTERCEPT™
Coating	PU
Materiaal	PU
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	grijs / wit
Gewicht	28 g
Lengte	224 mm
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	C
Producttype	Snijbestendige handschoenen