

## ejendals

### Handschoenen, paar Tegera® 450, Handschoenmaat: 7



#### Bestelgegevens

Bestelnummer	094562 7
GTIN	7392626073319
Artikelklasse	04R

#### Omschrijving

**Uitvoering:**

Tegera® 450. Robuuste handschoen met grippatroon van nitrilschuim voor een goede grip bij oliebesmeurde onderdelen met hoog snijgevaar. Ideaal voor gebruik bij **zware werkomstandigheden** in vervuilende omgevingen. CRF-technologie voor zeer nauwkeurig gevoel.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

#### Technische beschrijving

Handschoenmaat	7
Handschoentype	Snijbestendige handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Inhoud	12

Breitechnologie	13G
EN 388	4X44C
Dragermateriaal	Nylon, glasvezel
Coating	Nitrilschuim
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	zwart
Contacthitte tot	100 °C
Lengte	220 mm
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	C
Producttype	Snijbestendige handschoenen