

## ejendals

### Handschoenen, paar Tegera® 450, Handschoenmaat: 9



## Bestelgegevens

Bestelnummer	094562 9
GTIN	7392626073357
Artikelklasse	04R

## Omschrijving

### Uitvoering:

Tegera® 450. Robuuste handschoen met grippatroon van nitrilschuim voor een goede grip bij oliebesmeurde onderdelen met hoog snijgevaar. Ideaal voor gebruik bij **zware werkomstandigheden** in vervuilende omgevingen. CRF-technologie voor zeer nauwkeurig gevoel.

### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

### Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

## Technische beschrijving

Handschoenmaat	9
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Snijbestendige handschoenen
Inhoud	12

Breitechnologie	13G
EN 388	4X44C
Dragermateriaal	Nylon, glasvezel
Coating	Nitrilschuim
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	zwart
Contacthitte tot	100 °C
Lengte	220 mm
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	C
Producttype	Snijbestendige handschoenen