

## ejendals

### Handschoenen, paar Tegera® 450, Handschoenmaat: 11



## Bestelgegevens

Bestelnummer	094562 11
GTIN	7392626073296
Artikelklasse	04R

## Omschrijving

### Uitvoering:

Tegera® 450. Robuuste handschoen met grippatroon van nitrilschuim voor een goede grip bij oliebesmeurde onderdelen met hoog snijgevaar. Ideaal voor gebruik bij **zware werkomstandigheden** in vervuilende omgevingen. CRF-technologie voor zeer nauwkeurig gevoel.

### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

### Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

## Technische beschrijving

Handschoenmaat	11
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Snijbestendige handschoenen
Inhoud	12

Breitechnologie	13G
EN 388	4X44C
Dragermateriaal	Nylon, glasvezel
Coating	Nitrilschuim
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Kleur	zwart
Contacthitte tot	100 °C
Lengte	220 mm
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	C
Producttype	Snijbestendige handschoenen