

Uitschakelschroevendraaier, Type: 11



Bestelgegevens

Bestelnummer	079222 11
GTIN	4589484330408
Artikelklasse	03T

Omschrijving

Uitvoering:

De hydraulische puls cel vormt het hart van een impulsschroefmachine. De cel zet het door de motor geleverde draaimoment om in puls vormige stoten en verveelvoudigt deze – net zoals bij de slagen van een slagmechanisme in een slagschroefmachine gebeurt. Bij een impulsschroefmachine vervallen de negatieve eigenschappen van de slagen van metaal op metaal. Omdat alle bewegende delen door olie zijn omgeven, blijven de trillings- en geluidsniveaus gering. Op de handgreep is vrijwel geen reactiemoment aanwezig. De vermelde modellen gebruiken de door Fuji gepatenteerde 2-blads pulseenheid in combinatie met een motor met dubbele kamer. Deze combinatie een 50% betere verhouding tussen de prestaties en het gewicht dan vergelijkbare schroefgereedschappen. Geoptimaliseerd voor ergonomische hantering.

Zeer compacte en robuuste impulsschroefmachine in pistoolvorm voor allerlei montagewerkzaamheden. Betrouwbaar en accuraat schroeven, dankzij de ingebouwde puls cel.

Met uitschakeling. Gespecificeerd draaimoment bereik, zeer geringe draaimoment toleranties. Zeer nauwkeurig dankzij hoge herhalingsnauwkeurigheid en uitschakelmechanisme. Bijzonder geringe draaimoment reactie in de handgreep dankzij zeer korte pulscyclus. Anders dan slagschroefmachines maakt het impulsgereedschap geen contact van metaal op metaal waardoor er zachtere en stabiele impulsen worden gegenereerd.

Norm:

Zeer compacte en robuuste impulsschroefmachine in pistoolvorm voor allerlei montagewerkzaamheden. Betrouwbaar en accuraat schroeven, dankzij de ingebouwde pulscel.

Met uitschakeling. Gespecificeerd draaimomentbereik, zeer geringe draaimomenttoleranties.

Voordeel:

- **Minder trillingen.**
- **Geringer geluidsniveau.**
- **Langere levensduur vergeleken met conventionele slagschroefmachines.**

Voordeel promotietekst:

- **Minder trillingen.**
- **Geringer geluidsniveau.**
- **Langere levensduur vergeleken met conventionele slagschroefmachines.**

Toepassing:

- **Voor toepassingen die een laag geluidsniveau en weinig trillingen vereisen.**
- **Uitstekend geschikt voor zachte schroefverbindingen**

Toepassing promotietekst:

- **Voor toepassingen die een laag geluidsniveau en weinig trillingen vereisen.**
- **Uitstekend geschikt voor zachte schroefverbindingen**

Levering:

Schroefmachine met rubber beschermkap incl. ophanghaak voor trekveer (balancer).

Fabrikantnummer: FLT-11-3 BF EC

Draaimomentbereik: 70 - 120 Nm

Maximaal toerental: 5000 min⁻¹

Gereedschapsopname afmeting: 1/2 inch

Gereedschapsopname aandrijfprofiel: □ inch

Maximale luchtbehoefte: 800 l/min

Technische beschrijving

Gewicht	1,9 kg
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	9,5 mm
Maximaal toerental	5000 min ⁻¹
Maximale luchtbehoefte	800 l/min
Fabrikantnummer	FLT-11-3 BF EC
Draaimomentbereik	70 - 120 Nm
Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch
Lengte	218 mm
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	□ inch
Persluchtaansluiting	1/4 inch

Producttype

Schroefmachine