

**Diamantplaat, Korrelgrootte: D64µm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	529110 D64
GTIN	4007220806371
Artikelklasse	53B

Omschrijving**Uitvoering:**

Flexibele diamantplaat, **aan beide zijden** voorzien van diamantslijpkorrel. Hoogte met laag 0,7 mm.

Toepassing:

Ideaal voor schuurwerkzaamheden op concave en convexe oppervlakken.

Opmerking:

Diamantvijlen kunnen met een metalen borstel (bijv. 576000) in petroleum worden gereinigd.

Technische beschrijving

Korrelgrootte	D64
Fijnheidsgraad	fijn
Afmeting	35×350 mm
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
Breedte	30 mm
Hoogte	0,7 mm
Lengte	170 mm
Producttype	Diamantvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		