

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614800 10
GTIN	4045197160201
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Sleutellengte L: 160 mm

Bekbreedte b: 22 mm

Bekhoogte h₁: 5,2 mm

Ringhoogte h₂: 7,7 mm

Ring-Ø D: 20,8 mm

Ratel-draaimomentbelasting: 70 Nm

Technische beschrijving

Ring-Ø D	20,8 mm
Ratel-draaimomentbelasting	70 Nm
Sleutellengte L	160 mm
Bekbreedte b	22 mm
Ringhoogte h ₂	7,7 mm
Sleutelwijdte	10 mm
Bekhoogte h ₁	5,2 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden

Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Adapter voor ringratelsleutel Type 1	614850 1
--------------------------------------	----------