

**Diamant-minivijl Korrel D126 (middel) universeel, Type: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	529420 4
GTIN	4007220257531
Artikelklasse	53B

Omschrijving**Uitvoering:**

Het diamantpoeder waarmee de halffabricaten gelijkmatig zijn bestrooid, is galvanisch gefixeerd. Kortere, compactere constructie in vergelijking met diamant-naaldvijlen. Schacht-Ø 3 mm.

Toepassing:

Voor nauwkeurig afwerken met **pneumatische vijlapparaten** (nr. 079708) of handmatig gebruik (snelspangreep nr. 519700).

Opmerking:

Andere uitvoeringen op aanvraag.

Technische beschrijving

Vormbeschrijving	rond
Lengte laag	25 mm
Doorsnede met laag	2 mm
Schacht-Ø	3 mm
Uitvoering	compleet
Totale lengte	60 mm
Slijpmiddel	Diamant
Slijpmiddelaanduiding	D
Korrelgrootte	D126
incl. vijlhandvat	nee
Producttype	Naaldvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Hardmetaal (HM)	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		