

**Garant****Lamellenslijpschijf vlies/weefsel, Ø 125 mm, Korrelvergelijking: 80MED****Bestelgegevens**

Bestelnummer	566335 80MED
GTIN	4045197890399
Artikelklasse	51M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Lamellenslijpschijf met een combinatie van opengewaaierd **schuurweefsel (A)** korrel 80 en **schuurvlies (middel)**. **Hoge afnamecapaciteit** en gelijkmatige **oppervlakteafwerking** in één bewerking.

**Toepassing:**

WIG-lasnaadbewerking, slijpen van vlakken en contouren, afbraamwerkzaamheden. Aanbevolen toerental 6500 min<sup>-1</sup>.

**Technische beschrijving**

Schijf-Ø	125 mm
Boring-Ø	22,23 mm
Vormbeschrijving	schuin
Korrelvergelijking	80
Slijpmiddelaanduiding	A
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 125 mm

geoptimaliseerd voor materiaal	RVS
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
Aanbevolen toerental	6500 min <sup>-1</sup>
Producttype	Lamellenslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
droog	geschikt		