

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 38mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614800 38
GTIN	4045197511867
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Sleutellengte L: 482 mm

Bekbreedte b: 76,2 mm

Bekhoogte h₁: 16,6 mm

Ringhoogte h₂: 19,6 mm

Ring-Ø D: 65,5 mm

Ratel-draaimomentbelasting: 1150 Nm

Technische beschrijving

Bekhoogte h ₁	16,6 mm
Sleutellengte L	482 mm
Ring-Ø D	65,5 mm
Sleutelwijdte	38 mm
Bekbreedte b	76,2 mm
Ratel-draaimomentbelasting	1150 Nm
Ringhoogte h ₂	19,6 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden

Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel