

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614800 19
GTIN	4045197160294
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Sleutellengte L: 250 mm

Bekbreedte b: 40,3 mm

Bekhoogte h₁: 8,5 mm

Ringhoogte h₂: 11,5 mm

Ring-Ø D: 34,5 mm

Ratel-draaimomentbelasting: 325 Nm

Technische beschrijving

Sleutellengte L	250 mm
Ringhoogte h ₂	11,5 mm
Ratel-draaimomentbelasting	325 Nm
Ring-Ø D	34,5 mm
Bekhoogte h ₁	8,5 mm
Sleutelwijdte	19 mm
Bekbreedte b	40,3 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden

Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Adapter voor ringratelsleutel Type 3	614850 3
--------------------------------------	----------