

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop, Sleutelwijdte: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614812 8
GTIN	4045197160362
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Bekhoogte h_1	5 mm
Ringhoogte h_2	7 mm
Bekbreedte b	18 mm
Sleutellengte L	136 mm
Sleutelwijdte	8 mm
Ring- \varnothing D	17,5 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd

Producttype

Schroefsleutel