

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614800 11
GTIN	4045197160218
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Sleutellengte L: 168 mm

Bekbreedte b: 24 mm

Bekhoogte h₁: 5,3 mm

Ringhoogte h₂: 8,3 mm

Ring-Ø D: 22,5 mm

Ratel-draaimomentbelasting: 80 Nm

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	11 mm
Ringhoogte h ₂	8,3 mm
Ring-Ø D	22,5 mm
Bekbreedte b	24 mm
Sleutellengte L	168 mm
Bekhoogte h ₁	5,3 mm
Ratel-draaimomentbelasting	80 Nm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden

Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel