

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Penseelborstel met gedraaide draad staaldraad, Borstel-Ø D1×  
borsteldraaddikte: 28X0,50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	574800 28X0,50
GTIN	4017359014394
Artikelklasse	57L

**Omschrijving****Uitvoering:**

Glad, **gedraaid** draad, geperst in stalen huls, **schacht-Ø 6 mm**, gelijkmatige draaddichtheid, uiterst slijtbestendig.

**Toepassing:**

Voor het ontbramen, het verwijderen van slakken en voor alle middelzware tot zware borstelwerkzaamheden.

De **borstel gaat afhankelijk van het toerental meer of minder ver open en kan daardoor ook in krappe ruimtes** komen, bijvoorbeeld aan de binnenzijde van behuizingen.

**Technische beschrijving**

Aantal gedraaide draaddelen	12
Maximaal toerental	20000 min <sup>-1</sup>
Lengte borsteldeel H <sub>1</sub>	28 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	28 mm
Borsteldraaddikte	0,5 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bezettingmateriaal	Staaldraad
Draaiing van draaddelen	linksom gedraaid

Producttype

Penseelborstel