

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop, Sleutelwijdte: 19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614812 19
GTIN	4045197160478
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Ringhoogte h_2	11,5 mm
Bekhoogte h_1	8,5 mm
Bekbreedte b	40,3 mm
Ring- \emptyset D	34,5 mm
Sleutelwijdte	19 mm
Sleutellengte L	250 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd

Producttype

Schroefsleutel

Accessoires

Adapter voor ringratelsleutel Type 3

614850 3