

**Garant****Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop, Sleutelwijdte: 9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614812 9
GTIN	4045197160379
Artikelklasse	61B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Technische beschrijving**

Sleutellengte L	143 mm
Bekhoogte h <sub>1</sub>	5 mm
Ringhoogte h <sub>2</sub>	7,6 mm
Bekbreedte b	19,3 mm
Ring-Ø D	19 mm
Sleutelwijdte	9 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd

Producttype

Schroefsleutel