

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel korte uitvoering, Sleutelwijdte: 15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614816 15
GTIN	4045197198976
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Ringhoogte h_2	10 mm
Bekbreedte b	33,4 mm
Ring- \emptyset D	28,9 mm
Bekhoogte h_1	6,9 mm
Sleutelwijdte	15 mm
Sleutellengte L	118 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel