

**Garant****Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614800 12
GTIN	4045197160225
Artikelklasse	61B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.  
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Sleutellengte L: 174 mm

Bekbreedte b: 25,9 mm

Bekhoogte h<sub>1</sub>: 5,8 mm

Ringhoogte h<sub>2</sub>: 8,7 mm

Ring-Ø D: 23,7 mm

Ratel-draaimomentbelasting: 90 Nm

**Technische beschrijving**

Ring-Ø D	23,7 mm
Bekhoogte h <sub>1</sub>	5,8 mm
Sleutelwijdte	12 mm
Ringhoogte h <sub>2</sub>	8,7 mm
Bekbreedte b	25,9 mm
Ratel-draaimomentbelasting	90 Nm
Sleutellengte L	174 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden

Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel