



## Handschoenen, paar Pro Cut B, Handschoenmaat: 8



### Bestelgegevens

Bestelnummer	094495 8
GTIN	4045197890290
Artikelklasse	02H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

HOLEX Pro Cut B. Naadloos gebreide, snijbestendige handschoenen **voor precisiewerkzaamheden**. Met innovatieve PU-nitrilschuimlaag voor **zeer goede pasvorm, goede beweging van de vingers** en **maximale ademing**. Met **versterkte duimkromming** voor een langere levensduur. Ideaal voor gebruik in een droge en oliebesmeurde werkomgeving. **18 Gauge breitechnologie**.

#### Norm:

EN 388; EN 420

#### Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Snijbeschermingsklasse: B

Kleur: zwart / groen

### Technische beschrijving

Handschoenmaat	8
Handschoentype	Snijbestendige handschoenen

Beschermingscategorie	Categorie II
Breitechnologie	18G
EN 388:2016	4X42B
Dragermateriaal	HPPE
Coating	PU/nitril
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	zwart / groen
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	B
Producttype	Snijbestendige handschoenen