

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 46mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614800 46
GTIN	4045197511881
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Sleutellengte L: 640 mm

Bekbreedte b: 96 mm

Bekhoogte h₁: 21 mm

Ringhoogte h₂: 26,5 mm

Ring-Ø D: 88 mm

Ratel-draaimomentbelasting: 1500 Nm

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	46 mm
Ring-Ø D	88 mm
Ringhoogte h ₂	26,5 mm
Bekbreedte b	96 mm
Ratel-draaimomentbelasting	1500 Nm
Bekhoogte h ₁	21 mm
Sleutellengte L	640 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden

Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel