

Garant**Steeksleutel-/ringratelsleutelset, in roltas met draaibare kop, Aantal sleutels: 5**

Bestelgegevens

Bestelnummer	614814 5
GTIN	4045197160485
Artikelklasse	61B

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

chrom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Levering:

Respectievelijk 1 sleutel nr. 614812 in de maten 8; 10; 13; 16; 17.

Opmerking:

Zie voor reserveroltassen nr. 614835 / 614836.

Technische beschrijving

Aantal sleutels	5
Sleutelwijdte	8 mm
Sleutelwijdte	10 mm
Sleutelwijdte	13 mm

Sleutelwijdte	16 mm
Sleutelwijdte	17 mm
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Verpakking	Roltas
Sleutelwijdtematen	metrisch
met draaibare kop	ja
Ratel, omschakelbaar	nee
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Roltas Aantal vakken 5	614835 5
Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 16 mm	614812 16
Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 17 mm	614812 17
Adapter voor ringratelsleutel Type 2	614850 2
Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 10 mm	614812 10
Adapter voor ringratelsleutel Type 4	614850 4
Adapter voor ringratelsleutel Type 1	614850 1
Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 13 mm	614812 13
Steeksleutel/ringratelsleutel met draaibare kop Sleutelwijdte 8 mm	614812 8