

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel korte uitvoering, Sleutelwijdte: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614816 16
GTIN	4045197198983
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Bekhoogte h_1	7,1 mm
Sleutellengte L	122 mm
Ringhoogte h_2	10,6 mm
Ring-Ø D	30,3 mm
Sleutelwijdte	16 mm
Bekbreedte b	34 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed

Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel