

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614800 13
GTIN	4045197160232
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Ring-Ø D	25,5 mm
Bekhoogte h ₁	6 mm
Sleutelwijdte	13 mm
Ratel-draaimomentbelasting	115 Nm
Bekbreedte b	27,1 mm
Sleutellengte L	180 mm
Ringhoogte h ₂	9,3 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Adapter voor ringratelsleutel Type 2	614850 2
--------------------------------------	----------