

Garant**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 24mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614800 24
GTIN	4045197160324
Artikelklasse	61B

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Ringzijde met bijzonder lichtlopende, robuuste ringratel.
Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Sleutellengte L	325 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Ring-Ø D	47,1 mm
Ringhoogte h ₂	14,5 mm
Bekhoogte h ₁	10,2 mm
Bekbreedte b	50,8 mm
Ratel-draaimomentbelasting	500 Nm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringstand	0 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel